


Garant**Painel perfurado bilateral, indicado para tipo: 1000****Dados do pedido**

Número do pedido	928071 1000
GTIN	4062406112691
Classe de artigo	91P

Descrição**Modelo:**

De chapa de aço robusta, com rebordo para um armazenamento claro de ferramentas. O painel perfurado em **versão de face dupla** pode ser equipado em ambos os lados, **independentemente um do outro**.

Painéis perfurados de chapa de aço com rebordo com \square 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel de chapa perfurada.

Indicado para:

Para aparafusar entre colunas de suporte n.º 928010, no carro de material n.º 918590 e para divisórias n.º 955430 e 955431.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Instrução:

Acessórios para painéis perfurados, ver grupo 95.

Descrição técnica

Largura	920 mm
Peso	12 kg
Modelo do painel perfurado	de ambos os lados
Capacidade de carga	100 kg
Altura	481 mm
Profundidade	25 mm

indicado para tipo	1000 mm
Espessura do material	1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Painel perfurado

Acessórios

Coluna de suporte para enganchar Altura 481	928060 481
Multifix indicado para tipo 300	928201 300
Multifix indicado para tipo 500	928201 500
Braço basculante multimédia com suportes multifuncionais Número de articulações 1	928270 1
Braço basculante multimédia com suportes multifuncionais Número de articulações 2	928270 2
Braço basculante multimédia com suporte para notebook Número de articulações 2	928275 2