


Garant

Painel traseiro perfurado (par de pilares de suporte + 1 painel perfurado de um lado), Altura 481 mm, indicado para tipo: 1500



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 928075 1500 |
| GTIN | 4062406113032 |
| Classe de artigo | 91P |

Descrição

Versão:

Par de colunas de suporte em tubo de aço 100×40×2 mm. **Ranhuras de suspensão** em grelha de 50 mm no lado dianteiro, bem como **casquilhos roscados** no lado dianteiro para o alojamento de módulos/componentes adicionais. No meio com painel de chapa perfurada de chapa de aço.

Utilização:

Para aparafusar em **tampos de trabalho** com 1000, 1500 e 2000 mm de comprimento.

Material fornecido:

Composto por **1x** par de colunas de suporte + **1x** painel perfurado de um lado. Não é possível o alojamento de consolas com braços de suporte e escoramentos transversais.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------|------------|
| Altura | 481 mm |
| Modelo do painel perfurado | de um lado |
| indicado para tipo | 1500 mm |
| Capacidade de carga | 100 kg |

Ficha de dados

| | |
|---|----------------------------------|
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço |
| Espessura do material | 1 mm |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9x9 mm |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Atributo do nome do produto | Altura 481 mm |
| Tipo de produto | Painel perfurado |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/928075-1500>