


Ficha de dados

Garant

Painel traseiro perfurado (par de pilares de suporte + 1 painel perfurado de um lado), Altura 481 mm, indicado para tipo: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	928075 1000
GTIN	4062406113025
Classe de artigo	91P

Descrição

Versão:

Par de colunas de suporte em tubo de aço 100×40×2 mm. **Ranhuras de suspensão** em grelha de 50 mm no lado dianteiro, bem como **casquilhos roscados** no lado dianteiro para o alojamento de módulos/componentes adicionais. No meio com painel de chapa perfurada de chapa de aço.

Utilização:

Para aparafusar em **tampos de trabalho** com 1000, 1500 e 2000 mm de comprimento.

Material fornecido:

Composto por **1x** par de colunas de suporte + **1x** painel perfurado de um lado. Não é possível o alojamento de consolas com braços de suporte e escoramentos transversais.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Descrição técnica

Capacidade de carga	100 kg
Modelo do painel perfurado	de um lado
indicado para tipo	1000 mm
Altura	481 mm

Ficha de dados

Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	50 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	Altura 481 mm
Tipo de produto	Painel perfurado

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/928075-1000>