

## Ficha de dados

**Garant**

### Prateleira de chapa de aço 300 mm de profundidade, indicado para tipo: 2000



#### Dados do pedido

Número do pedido	928131 2000
GTIN	4062406113247
Classe de artigo	91P

#### Descrição

##### Versão:

De chapa de aço, com aresta rolante de 3 lados. Lado dianteiro com rebordo. Pode-se montar com o rebordo virado para baixo ou para cima. **Faixa de ajuste da profundidade de 110 mm.** Possibilidade de bloqueio em posição **horizontal de 90° e inclinada de 110°.**

##### Indicado para:

Montagem por **suspensão** nas colunas de suporte n.º 928010, carro de material n.º 918590 (tam. 1000) e divisórias n.º 955430 e 955431.

##### Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

##### Nota:

As prateleiras de armazenamento podem ser equipadas com caixas de armazenamento à vista que se encontram na parte 96.

#### Descrição técnica

#Profundidade útil	300 mm
Largura útil	1880 mm
Altura de montagem	80 mm
Faixa de ajuste de profundidade	110 mm
Largura	1920 mm
indicado para tipo	2000
Ângulo de inclinação	110 grau
Ângulo de inclinação	90 grau

## Ficha de dados

Modelo da prateleira	Standard
Espessura do material	1,5 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	25 kg
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Bandeja

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/928131-2000>