

Ficha de dados

Garant

Bandeja com iluminação, indicado para tipo: 1500



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 928140 1500 |
| GTIN | 4062406113339 |
| Classe de artigo | 91P |

Descrição

Versão:

Prateleiras de armazenamento conforme descrito no n.º 928131. Com iluminação LED integrada e oscilável (versão conforme o n.º 928600 com interruptor de ligar/desligar) abaixo da prateleira de armazenamento.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**, corpo da luz em prata.

Nota:

No candeeiro abaixo da prateleira de armazenamento estão montadas lâmpadas LED. A fonte de luz (lâmpadas LED) pode ser substituída pelo fabricante. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo fabricante.

Descrição técnica

| | |
|--------------------|---------|
| Fluxo luminoso | 2520 lm |
| Largura | 1420 mm |
| Temperatura da cor | 4000 K |
| #Profundidade útil | 300 mm |
| Largura útil | 1380 mm |
| Consumo energético | 27 W |
| Tecnologia LED | sim |
| indicado para tipo | 1500 |
| Altura de montagem | 80 mm |

Ficha de dados

| | |
|---|----------------------------------|
| Interruptor de ligar/desligar | sim |
| Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST |
| Tensão nominal | 250 V |
| Modelo da prateleira | com iluminação |
| Espessura do material | 1,5 mm |
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Tipo de produto | Bandeja |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/928140-1500>