

Garant**Bandeja com iluminação, indicado para tipo: 1000****Dados do pedido**

Número do pedido	928140 1000
GTIN	4062406113322
Classe de artigo	91P

Descrição**Versão:**

Prateleiras de armazenamento conforme descrito no n.º 928131. Com iluminação LED integrada e oscilável (versão conforme o n.º 928600 com interruptor de ligar/desligar) abaixo da prateleira de armazenamento.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**, corpo da luz em prata.

Nota:

No candeeiro abaixo da prateleira de armazenamento estão montadas lâmpadas LED. A fonte de luz (lâmpadas LED) pode ser substituída pelo fabricante. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo fabricante.

Descrição técnica

Altura de montagem	80 mm
Tecnologia LED	sim
Consumo energético	18 W
#Profundidade útil	300 mm
Largura	920 mm
Temperatura da cor	4000 K
indicado para tipo	1000
Largura útil	880 mm
Fluxo luminoso	1890 lm

Ficha de dados

Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tensão nominal	250 V
Interruptor de ligar/desligar	sim
Modelo da prateleira	com iluminação
Espessura do material	1,5 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	25 kg
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Bandeja

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/928140-1000>