

## Ficha de dados

**Garant**

### Braço basculante, Número de articulações: 1



### Dados do pedido

Número do pedido	928170 1
GTIN	4062406113384
Classe de artigo	91P

### Descrição

#### Versão:

Braço basculante de tubo de aço com **1** ou **2 articulações**, para fixação (união roscada) às **colunas de suporte** n.º **928010**. Para alojamento de suporte de TFT/teclado nº 928172 tam. 1, parede perfurada n.º 928175 tam. 1 e suporte de TFT n.º 928178 tam. 1.

#### Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

### Descrição técnica

Alcance do braço giratório	310 mm
Número de articulações	1
Capacidade de carga	25 kg
Série	Workstation
Peso	2,5 kg
Altura de montagem	120 mm
Espessura do material	1 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	25 kg
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

## Ficha de dados

Tipo de produto

Braço basculante

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/928170-1>