

**Garant****Bastidor vertical revestido a chapa, Profundidade 500 mm, Altura: 800****Dados do pedido**

Número do pedido	990296 800
GTIN	4062406114428
Classe de artigo	91I

**Descrição****Versão:**

Com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm e tampas das extremidades de plástico em ambas as extremidades. O revestimento de chapa com grelha perfurada evita o acesso lateral.

**Utilização:**

Pode ser usado para estantes básicas e adicionais n.º 990201 – 990216 como bastidor intermédio ou final.

**Pintura:**

Antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

**Descrição técnica**

Largura	500 mm
indicado para profundidade de estante	500 mm
indicado para estante de encaixar com prateleiras	sim
indicado para altura de estante	800 mm
Adaptação da prateleira	de 1 lado

Montagem pelo cliente	sim
Altura	800 mm
Altura da estante	800 mm
Possível montagem como parede divisória	sim
Área de aplicação	Estante de prateleiras
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	40 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	Profundidade 500 mm
Tipo de produto	Bastidor vertical

---

## Acessórios

Calços como compensaçãoConjunto de 10 peças	990398
Conjunto de suportes de 2 peças, para montagem no chão	990399