

Garant**Cabeça de fuso Ø 9,75 – 152,1 mm, Ligação: HW63**

Dados do pedido

Número do pedido	237516 HW63
GTIN	4062406114534
Classe de artigo	29W

Descrição técnica

Ø exterior D ₁	63 mm
Comprimento útil L ₁	50,5 mm
Ligação	HW63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso