

Ficha de dados



Porta-brocas curto Forma E, HSK-E 40, Área de aperto: 0,3-10



Dados do pedido

Número do pedido	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Classe de artigo	31B

Descrição

Versão:

- Para rotação à direita e à esquerda.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Com refrigeração interna até um máximo de 50 bar.

Precisão de concentricidade $\leq 20 \mu\text{m}$. Precisão de concentricidade $\leq 20 \mu\text{m}$.

Material fornecido:

Inclui **chave de aperto** com cabo em T.

Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descrição técnica

Área de aperto	0,3 - 10 mm
\varnothing exterior D	38 mm
Modelo	estreito
Chave de aperto sobresselente n.º 627425	SW 4
Projeção medida A	91 mm
Alojamento	HSK-E 40
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹

Ficha de dados

Concentricidade	$\leq 20 \mu\text{m}$
Tipo de produto	Mandril curto