

Garant**Unidade de iluminação LED, indicado para tipo: 1000****Dados do pedido**

Número do pedido	928600 1000
GTIN	4062406117443
Classe de artigo	91P

Descrição**Versão:**

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.

Unidade de iluminação LED com caixa prateada de chapa de aço e painel de PMMA.

Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Indicado para:

Consola com braços de suporte n.º 928055, 928056, 972086 e 972087.

Pintura:

Caixa cinzento claro RAL 7035, revestida a pó.

Descrição técnica

Profundidade	120 mm
Não ofuscante e sem cintilação	sim
Profundidade da caixa da lâmpada	30 mm
Comprimento da caixa da lâmpada	850 mm
Comprimento	920 mm
Série	Workstation
Fluxo luminoso	1890 lm

Ficha de dados

Consumo energético	27 W
Peso	3 kg
indicado para tipo	1000 mm
Tecnologia LED	sim
Temperatura da cor	4000 K
Alimentação de energia	A energia elétrica
Interruptor de ligar/desligar	não
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tensão nominal	250 V
Espessura do material	1 mm
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície