

Garant**Unidade de iluminação LED com interruptor de ligar/desligar, indicado para tipo: 1500****Dados do pedido**

Número do pedido	928602 1500
GTIN	4062406117481
Classe de artigo	91P

Descrição**Modelo:**

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamto e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.

Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Unidade de iluminação LED com caixa prateada de chapa de aço e painel de PMMA.

Indicado para:

Consola com braços de suporte n.º 928055, 928056, 972086 e 972087.

Pintura:

Caixa prata semelhante a RAL 9006.

Descrição técnica

Série	Workstation
Profundidade	120 mm
Número de interruptores de ligar/desligar	1
Comprimento	1420 mm
indicado para tipo	1500 mm
Consumo energético	36 W

Comprimento da caixa da lâmpada	1110 mm
Não ofuscante e sem cintilação	sim
Profundidade da caixa da lâmpada	30 mm
Temperatura da cor	4000 K
Tecnologia LED	sim
Peso	4 kg
Fluxo luminoso	2520 lm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Interruptor de ligar/desligar	sim
Tensão nominal	250 V
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Espessura do material	1 mm
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície