

Ficha de dados

Garant

Unidade de iluminação LED, indicado para tipo: 1500



Dados do pedido

Número do pedido	928600 1500
GTIN	4062406117450
Classe de artigo	91P

Descrição

Versão:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.

Unidade de iluminação LED com caixa prateada de chapa de aço e painel de PMMA.

Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Indicado para:

Consola com braços de suporte n.º 928055, 928056, 972086 e 972087.

Pintura:

Caixa cinzento claro RAL 7035, revestida a pó.

Descrição técnica

Não ofuscante e sem cintilação	sim
indicado para tipo	1500 mm
Temperatura da cor	4000 K
Peso	4 kg
Profundidade	120 mm
Fluxo luminoso	2520 lm
Comprimento	1420 mm

Ficha de dados

Tecnologia LED	sim
Consumo energético	36 W
Profundidade da caixa da lâmpada	30 mm
Série	Workstation
Comprimento da caixa da lâmpada	1110 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tensão nominal	250 V
Interruptor de ligar/desligar	não
Espessura do material	1 mm
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície