

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com 2 caixas 16G, 850 mm de altura Plana Eluplan escuro, 12×20G, Comprimento da placa: 1500/6+4**Dados do pedido**

Número do pedido	922167 1500/6+4
GTIN	4062406118150
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Caixa de gaveta 16G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 125, 200, 300

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Material fornecido:

2 × caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Peso	164 kg
Largura útil da gaveta em G	12
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm

Altura	850 mm
Largura útil da gaveta	300 mm
Série	vario
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Altura do módulo de gavetas	800 mm
Largura do módulo de gavetas	400 mm
Número de gavetas	10
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	1000 kg
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Área útil da gaveta em G	12×20
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Altura útil do módulo de gavetas	700 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	12×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
--	-------------

Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) Comprimento da placa 1500	926241 1500
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 800/4	927300 800/4
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 800/6	927300 800/6
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927500 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 125	927500 125
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927500 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 200	927500 200
Gaveta Altura frontal das gavetas 300	927500 300
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927500 75