

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com 2 caixas 16G, 950 mm de altura Placa de bambu, 12×20G, Comprimento da placa: 1500/6+7**Dados do pedido**

Número do pedido	922171 1500/6+7
GTIN	4062406118181
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Caixa de gaveta 16G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Material fornecido:

2 × caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Largura útil da gaveta	300 mm
Número de gavetas	13
Altura útil do módulo de gavetas	800 mm

Peso	189 kg
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Área útil da gaveta em G	12×20
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	1000 kg
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Largura do módulo de gavetas	400 mm
Altura do módulo de gavetas	900 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta em G	12
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Altura	950 mm
Série	vário
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	12×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tampo de trabalho, 50 mm de espessura fabricado em bambu laminado cruzado Comprimento da placa 1500	926001 1500
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 900/6	927300 900/6
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 900/7	927300 900/7
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927500 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 125	927500 125
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927500 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 200	927500 200
Gaveta Altura frontal das gavetas 250	927500 250
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927500 75