

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario, móvel, altura 850 mm, Placa multiplex de faia, 20x20G, Comprimento da placa mm/número de gavetas: 1000/1



Dados do pedido

Número do pedido	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com prateleira de armazenamento com 300 mm de profundidade. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. **Desbloqueio individual de gavetas com uma mão** que evita a abertura da gaveta durante o transporte.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 125

Material fornecido:

2 x peças de pé com rodas, caixa com gaveta, prateleira de armazenamento, tampo de trabalho.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. **O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Profundidade útil da gaveta em G

20

Ficha de dados

Profundidade útil da gaveta	500 mm
Altura	850 mm
Pega de empurrar	não
Ø da roda orientável	125 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Peso	67,1 kg
Altura útil do módulo de gavetas	125 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Altura do módulo de gavetas	200 mm
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Série	vario
Série	vario
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Ø da roda fixa	125 mm
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte	250 kg
Área útil da gaveta em G	20x20
Material roda	Poliuretano
Largura útil da gaveta	500 mm
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Material do tampo de trabalho	Multiplex de faia
Para-choques	não
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Largura útil da gaveta em G	20
ComfortClose	não
rebaixável	não
Número de gavetas	1

Ficha de dados

Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20x20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho móvel

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/923504-1000/1>