

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

**Bancada de trabalho Vario, móvel, altura 950 mm, Plana Eluplan escuro, 20x20G, Comprimento da placa mm/número de gavetas: 1000**



### Dados do pedido

Número do pedido	923517 1000
GTIN	4062406118341
Classe de artigo	9GG

### Descrição

#### Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com prateleira de armazenamento com 300 mm de profundidade. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.

#### Material fornecido:

2 × peças de pé com rodas, 2 × pares de esquadros, prateleira de armazenamento, tampo de trabalho.

#### Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

### Descrição técnica

Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Revestimento que não deixa vestígios	sim

## Ficha de dados

capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte	250 kg
Número de rodas fixas sem travão immobilizator	2
Ø da roda fixa	125 mm
Número de gavetas	0
Para-choques	não
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
ComfortClose	não
Altura	950 mm
rebaixável	não
Ø da roda orientável	125 mm
Material do tampo de trabalho	Eluplan escuro
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Pega de empurrar	não
Peso	41,5 kg
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Material roda	Poliuretano
Série	vario
Série	vario
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Ficha de dados

Atributo do nome do produto

20x20G

Tipo de produto

Bancada de trabalho móvel