

Garant GRIDLINE

### Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, 850 mm de altura, Placa multiplex de faia, 20x20G, Comprimento da placa: 1000/2



### Dados do pedido

Número do pedido	922584 1000/2
GTIN	4062406214555
Classe de artigo	9GG

### Descrição

#### Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

#### Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 150

#### Material fornecido:

2 x peças de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

#### Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

#### Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

#### Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

### Descrição técnica

## Ficha de dados

Área útil da gaveta em G	20x20
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Altura	850 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Peso	98 kg
Profundidade útil da gaveta em G	20
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Altura útil do módulo de gavetas	225 mm
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Número de gavetas	2
Série	vario
Altura do módulo de gavetas	300 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20x20G

Tipo de produto

Bancada de trabalho

**Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922584-1000/2>