

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, 950 mm de altura, Placa de bambu, 20x20G, Comprimento da placa: 1000/2**Dados do pedido**

Número do pedido	922591 1000/2
GTIN	4062406214616
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 150

Material fornecido:

2 × peças de pé, 1 × par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Largura do módulo de gavetas	600 mm
Número de gavetas	2
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Série	vario
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta	500 mm
Altura útil do módulo de gavetas	225 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Altura	950 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Peso	99 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Área útil da gaveta em G	20×20
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Altura do módulo de gavetas	300 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G

Tipo de produto

Bancada de trabalho

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tampo de trabalho, 50 mm de espessura fabricado em bambu laminado cruzado Comprimento da placa 1000	926001 1000
Peça de pé Altura 900	927000 900
Chapa de nós Tipo 1	927122 1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/2	927600 300/2
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927800 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75