

Garant**Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção, Perfil Torx®: TX10****Dados do pedido**

Número do pedido	675155 TX10
GTIN	4062406119041
Classe de artigo	61F

Descrição**Modelo:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Com zona de torção, **resistente**. A zona de torção reduz os picos de potência ao aparafusar. Isto protege o perfil do parafuso e prolonga a vida útil (exceto o tam. TX40).

Utilização:

Para parafusos com perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, **resistente e dura**.

Descrição técnica

Perfil Torx®	TX10
comprimento total	25 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

