

Suporte de aperto rotativo DCLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 40/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	250 mm
Calço	259031 18
Garra, parafuso, mola	259035 1
Código ISO do suporte	DCLNR/L 4040S19
Largura funcional L ₄	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Tamanho da placa	19 mm
Comprimento da cabeça L ₁	45 mm
Tamanho da haste	40 mm
Parafuso para calço	259025 13
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2

674242 2

Calço Tipo 36

259031 36

Calço Tipo 18

259031 18

Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500