

## Suporte de aperto rotativo PCLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., direita, Tamanho da haste/placa: 40/19mm



### Dados do pedido

Número do pedido	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Classe de artigo	21T

### Descrição técnica

Código ISO do suporte	PCLNR/L 4040S19
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Largura funcional $L_4$	50 mm
Alavanca articulada	259015 1
Tamanho da placa	19 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 1
Tamanho da haste	40 mm
Conjunto de molas	259044 1
Comprimento da cabeça $L_1$	45 mm
Comprimento total L	250 mm
Calço	259031 17
Parafuso alavanca	259018 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de molas10 peças Tipo 7	259044 7
Calço Tipo 16	259031 16
Parafuso alavanca Tipo 1	259018 1
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Calço Tipo 36	259031 36
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Alavanca articulada Tipo 1	259015 1
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 1	259047 1
Conjunto de molas10 peças Tipo 1	259044 1