

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel com painel Eluplan cinzento-escuro, Comprimento: 1500mm**Dados do pedido**

Número do pedido	920002 1500
GTIN	4062406119300
Classe de artigo	91P

Descrição**Modelo:**

Workstation mLevel, o posto de trabalho que se adapta às suas necessidades. Ajuste de altura clássico e manual em grelha de 25 mm através de peça de pé com parafusos de fixação, é ajustado todo o posto de trabalho. Escala da altura exata de trabalho no interior da mesa para uma operação fácil.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016, **não configurável**.

Coluna de elevação de alumínio anodizado, **não configurável**.

Parede lateral e traseira cinza claro RAL 7035 **revestido a pó, configurável**.

Descrição técnica

Profundidade	800 mm
Espessura do revestimento	2 mm
Modelo	mLevel
Largura	1500 mm
Painel de comando com visor e função de memória	não
Série	Workstation
Profundidade do tampo de trabalho	700 mm

Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	750 - 1000 mm
Peso	70 kg
Revestimento do tampo de trabalho	Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo)
Regulação de altura contínua	não
Superfície do tampo de trabalho	Revestimento antiestático, altamente resistente à abrasão, meio duro, não resistente à luz
Cor da superfície do tampo de trabalho	cinzento escuro
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Espessura do tampo de trabalho	40 mm
Material do tampo de trabalho	Eluplan
Princípio da regulação de altura	montagem completa
Regulação da altura do posto de trabalho	750-1000 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Modelo de regulação de altura	mecânico
Espessura do tampo	40 mm
Compensação de altura	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Mesa de trabalho

Acessórios

Quadro de base Kanban paramLevel e eLevel+ Profundidade 400	920201 400
Prateleira de arrumação 810 mm de profundidade útil indicado para tipo 1500	920211 1500

Par de calhas com rodas Tipo 1	920212 1
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/2	927300 300/2
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/3	927300 300/3
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 400/3	927300 400/3
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 400/4	927300 400/4
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 400/4	927315 400/4
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 500/3	927315 500/3
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 500/4	927315 500/4
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 500/5	927315 500/5
Caixa de computador 16G Altura 500	927335 500
Gaveta do teclado Tipo 1	927341 1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 200/1	927600 200/1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/2	927600 300/2
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/3	927600 300/3
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 400/4	927600 400/4
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 500/5	927600 500/5
Caixa de gaveta móvel 24G Altura da caixa/número de gavetas 500/5	927620 500/5
Colunas de suporte Altura 1362	928010 1362
Colunas de suporte Altura 200	928010 200
Colunas de suporte Altura 481	928010 481
Colunas de suporte Altura 962	928010 962
Multifix indicado para tipo 300	928201 300
Suporte de PC Tipo M	928753 M