

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel com painel Eterlux de cor clara, Comprimento: 1000mm**Dados do pedido**

Número do pedido	920014 1000
GTIN	4062406119485
Classe de artigo	91P

Descrição**Modelo:**

Workstation eLevel – ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com painel de comando eletrônico. Painel de comando com visor e função de memória. O acionamento ajusta a **altura de todo o posto de trabalho**.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016, **não configurável**.

Coluna de elevação de alumínio anodizado, **não configurável**.

Parede lateral e traseira cinza claro RAL 7035 **revestido a pó, configurável**.

Instrução:

- **Se as caixas forem usadas para aparafusar por baixo do tampo de trabalho, ter em atenção que as caixas não podem ultrapassar uma altura de 500 mm.**
- **Atenção: na instalação em linha, usar as placas de cisalhamento n.º 920350 (risco de esmagamento).**

Os tamanhos com .../2 estão equipados com uma unidade de elevação alternativa. Os dados técnicos são semelhantes às unidades de elevação anteriores, com ligeiros desvios. Nestes tamanhos, o painel de comando tem um visual diferente, mas é funcionalmente igual.

Descrição técnica

Superfície do tampo de trabalho	Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor
Material do tampo de trabalho	Eterlux

Profundidade	800 mm
Princípio da regulação de altura	montagem completa
Cor da superfície do tampo de trabalho	cinzento claro
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Série	Workstation
Largura	1000 mm
Regulação de altura contínua	sim
Painel de comando com visor e função de memória	sim
Peso	70 kg
Profundidade do tampo de trabalho	700 mm
Espessura do tampo de trabalho	40 mm
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	700 - 1000 mm
Espessura do revestimento	2,7 mm
Revestimento do tampo de trabalho	Eterlux (melamina / resina fenólica)
Modelo	eLevel
Tipo de conector de entrada	F
Tensão nominal	250 V
Regulação da altura do posto de trabalho	700-1000 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Modelo de regulação de altura	elétrico
Espessura do tampo	40 mm
Compensação de altura	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Mesa de trabalho

Acessórios

Placa de cisalhamento para Workstation indicado para profundidade de Workstation 800	920350 800
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/2	927300 300/2
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/3	927300 300/3
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 400/3	927300 400/3
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 400/4	927300 400/4
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 400/4	927315 400/4
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 500/3	927315 500/3
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 500/4	927315 500/4
Caixa de gaveta 16G móvel Altura da caixa mm/número de gavetas 500/5	927315 500/5
Caixa de computador 16G Altura 500	927335 500
Gaveta do teclado Tipo 1	927341 1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 200/1	927600 200/1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/2	927600 300/2
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/3	927600 300/3
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 400/4	927600 400/4
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 500/5	927600 500/5
Caixa de gaveta móvel 24G Altura da caixa/número de gavetas 500/5	927620 500/5
Colunas de suporte Altura 1362	928010 1362
Colunas de suporte Altura 200	928010 200
Colunas de suporte Altura 481	928010 481
Colunas de suporte Altura 962	928010 962
Multifix indicado para tipo 300	928201 300
Suporte de PC Tipo M	928753 M

