

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Estação de trabalho de canto com pedestal com painel Eterlux de cor clara, Comprimento do tampo de trabalho: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	920102 1000
GTIN	4062406119584
Classe de artigo	91P

Descrição

Versão:

Posto de trabalho de canto para Workstation. Ajuste de altura em grelha de 25 mm através de peça de pé com parafusos de fixação. Com estrutura de base de chapa de aço e tubo retangular, **250 kg** de capacidade de carga.

Indicado para:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. O posto de trabalho de canto não permite qualquer tipo de ajuste de altura elétrico.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016 (não configurável), **painéis laterais e traseiros** cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Se o posto de trabalho de canto for combinado com a Workstation eLevel ou eLevel+, são obrigatórias as placas de cisalhamento nas Workstations.

Descrição técnica

Cor da superfície do tampo de trabalho	cinzento claro
Profundidade	800 mm
Largura	1100 mm

Ficha de dados

Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Espessura do revestimento	2,7 mm
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	750 - 1000 mm
Espessura do tampo de trabalho	40 mm
Revestimento do tampo de trabalho	Eterlux (melamina / resina fenólica)
Superfície do tampo de trabalho	Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor
Painel de comando com visor e função de memória	não
Com saída na profundidade do tampo	700 mm
Regulação de altura contínua	não
Material do tampo de trabalho	Núcleo de madeira ST com revestimento Eterlux
Peso	80 kg
Profundidade do tampo de trabalho	1000 mm
Princípio da regulação de altura	montagem completa
Série	Workstation
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho	750-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Modelo de regulação de altura	mecânico
Espessura do tampo	40 mm
Compensação de altura	25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Posto de trabalho de canto