



## Dados do pedido

Número do pedido	083361 FAST
GTIN	4062406120337
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Universalmente aplicável para a união de diferentes materiais. Endurecimento rápido e uniões limpas, quase invisíveis. Endurecimento através da humidade do ar. Endurecimento rápido, baixa viscosidade, adequada para **elastómeros EPDM, borracha sólida, borracha de espuma e plástico**. Ideal para a produção de O-Rings

### Instrução:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

## Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Resistência à tração e ao cisalhamento	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Fixação natural após	10 - 30 s
Viscosidade dinâmica	10 - 20 mPas
Temperatura de armazenamento	20 °C
Cor	transparente
Temperatura da área de aplicação	-55 - 95 °C

Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Forma	líquido
Resistência à tração	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Base química	Etilenocianoacrilato
Densidade	1,06 g/cm <sup>3</sup>
indicado para material	Borracha
indicado para material	Elastómero
indicado para material	Plástico
Quantidade de enchimento	20 ml
Atributo do nome do produto	20 g
Tipo de produto	Cola rápida