



Dados do pedido

Número do pedido	083361 UNI
GTIN	4062406120313
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Universalmente aplicável para a união de diferentes materiais. Endurecimento rápido e uniões limpas, quase invisíveis. Endurecimento através da humidade do ar. Universalmente aplicável, adequada para a maioria dos **plásticos, metal e madeira.**

Instrução:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descrição técnica

Fixação natural após	5 - 40 s
Resistência à tração e ao cisalhamento	10 - 20 N/mm ²
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Viscosidade dinâmica	95 - 200 mPas
Temperatura de armazenamento	20 °C
Base química	Etilenocianoacrilato
Resistência funcional após	10 - 30 min

indicado para material	Plástico
indicado para material	Metal
indicado para material	Madeira
Forma	líquido
Resistência à tração	10 - 20 N/mm ²
Densidade	1,06 g/cm ³
Temperatura da área de aplicação	-55 - 95 °C
Validade a partir da data de produção	9 Monatmês
Cor	transparente
Quantidade de enchimento	20 ml
Atributo do nome do produto	20 g
Tipo de produto	Cola rápida