



Capacete de proteção EuroGuard, Cor: YELLOW



Dados do pedido

Número do pedido	097802 YELLOW
GTIN	4017765057466
Classe de artigo	09K

Descrição

Modelo:

Capacete de segurança leve em polietileno de alta densidade com **maior rigidez lateral** devido ao perfil interno de paredes duplas. É muito adequado para utilização no exterior e a baixas **temperaturas até -20 °C**. A **grande superfície frontal** oferece uma área adequada para impressão de 5 x 5 cm. Com **ventilação lateral regulável**.

- **Cinta de 6 pontos, ajustável em altura**
- **Encaixe Euro-Slot de 30 mm**
- **Faixa de transpiração em pele ecológica**
- **Forma reta com goteira**
- **Com fecho rotativo**

Utilização:

Setor da construção, engenharia civil.

Norma:

DIN EN 397

Indicado para:

Carcaças de proteção auditiva circum-auricular n.º 097753; 097756.

Descrição técnica

Regulação do alcance	Fecho rotativo
Tamanho	53 - 61 cm

Peso	340 g
Resistência ao frio	Até -20 °C
Cor	YELLOW
Material do capacete	HDPE
Tipo de produto	Capacete de proteção

Acessórios

Proteção auditiva circum-auricular	Versão de capacete	
Peltor™ Optime™ Tipo 1		097753 1
Proteção auditiva circum-auricular	Versão de capacete	
Peltor™ Optime™ Tipo 2		097753 2
Proteção auditiva circum-auricular	Versão de capacete	
Peltor™ Optime™ Tipo 3		097753 3
Proteção auditiva circum-auricular	Tipo HELMET	097795 HELMET