



## Dados do pedido

Número do pedido	083345 82-33
GTIN	8029822064054
Classe de artigo	08G

## Descrição

### Modelo:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

### Utilização:

Alta resistência, para pequenas folgas, mesmo com ligeiras contaminações oleosas, ideal para a montagem de rolamentos.

### Instrução:

Pré-tratar as superfícies primeiro com os produtos de limpeza universais n.º 083391 e n.º 083392.

## Descrição técnica

Designação do fabricante	82-33
Marcação de substância perigosa	GHS05: Efeito corrosivo
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Fixação natural após	5 - 10 min
para tamanho de rosca M até	M12

indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas
indicado para área de utilização	Fixação de rolamentos
indicado para área de utilização	superfícies oleosas
Base química	anaerobic methacrylate
Cor	verde
Temperatura de armazenamento	25 °C
Viscosidade dinâmica	120 - 180 mPas
Quantidade de enchimento	50 ml
para tipo de rosca	Tudo
Forma	líquido
binário de arranque mínimo	20 Nm
medida máxima da folga	0,1 mm
indicado para material	Metal
Propriedades	tixotrópico
Propriedades	resistente a vibrações
Propriedades	resistente a choques térmicos
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
ponto de inflamação	100 °C
Resistência funcional após	1 - 3 h
Classe de resistência	altamente resistente
Densidade	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto para preenchimento de folga

## Acessórios

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do fabricante 7061

083391 7061

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do  
fabricante 7063

---

083392 7063