



Capacete de proteção EuroGuard, Cor: WHITE



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 097802 WHITE |
| GTIN | 4017765057442 |
| Classe de artigo | 09K |

Descrição

Modelo:

Capacete de segurança leve em polietileno de alta densidade com **maior rigidez lateral** devido ao perfil interno de paredes duplas. É muito adequado para utilização no exterior e a baixas **temperaturas até -20 °C**. A **grande superfície frontal** oferece uma área adequada para impressão de 5 x 5 cm. Com **ventilação lateral regulável**.

- **Cinta de 6 pontos, ajustável em altura**
- **Encaixe Euro-Slot de 30 mm**
- **Faixa de transpiração em pele ecológica**
- **Forma reta com goteira**
- **Com fecho rotativo**

Utilização:

Setor da construção, engenharia civil.

Norma:

DIN EN 397

Indicado para:

Carcaças de proteção auditiva circum-auricular n.º 097753; 097756.

Descrição técnica

| | |
|----------------------|----------------|
| Cor | WHITE |
| Regulação do alcance | Fecho rotativo |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Resistência ao frio | Até -20 °C |
| Peso | 340 g |
| Tamanho | 53 - 61 cm |
| Material do capacete | HDPE |
| Tipo de produto | Capacete de proteção |

Acessórios

| | |
|--|---------------|
| Proteção auditiva circum-auricular Versão de capacete Peltor™ Optime™ Tipo 1 | 097753 1 |
| Proteção auditiva circum-auricular Versão de capacete Peltor™ Optime™ Tipo 2 | 097753 2 |
| Proteção auditiva circum-auricular Versão de capacete Peltor™ Optime™ Tipo 3 | 097753 3 |
| Proteção auditiva circum-auricular Tipo HELMET | 097795 HELMET |