

## Retificadora reta, Tipo: 722317



### Dados do pedido

Número do pedido	077261 722317
GTIN	4014586879437
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

- Retificadora reta extremamente prática.
- Funcionamento suave através de fuso com apoio múltiplo.
- Motor potente com elevada capacidade de tração.
- Graças ao controlo de velocidade, é excelentemente adequada para o tratamento de aço inoxidável e também para trabalhos de retificação e polimento.
- Adequada para pontas de esmerilar e fresas de metal duro.

Retificadora reta, potente e prática com **pescoço curto do fuso**. Também adequado para o uso semiestacionário.

#### Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com  $\varnothing$  6 mm, 2 chaves de aperto tam. 13 e tam. 17.

#### Instrução:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um  $\varnothing$  de até 12 mm.

### Descrição técnica

Designação do fabricante	GSZ8-280PE
Comprimento do cabo	4 m
vibração máxima conforme EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Peso	1,4 kg
Consumo energético	750 W

pré-seleção eletrónica do número de rotações	sim
Faixa de rotação	8500 - 28000 r,p,m,
Ø máximo da pinça de aperto	6 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora reta

---

## Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 6	077268 6
--	----------