

## Retificadora reta, Tipo: 722322



### Dados do pedido

Número do pedido	077261 722322
GTIN	4014586880501
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

- **Retificadora reta extremamente prática.**
- **Funcionamento suave através de fuso com apoio múltiplo.**
- **Motor potente com elevada capacidade de tração.**
- **Graças ao controlo de velocidade, é excelentemente adequada para o tratamento de aço inoxidável e também para trabalhos de retificação e polimento.**
- **Adequada para pontas de esmerilar e fresas de metal duro.**

Com FEIN **ErgoGrip** para trabalhar sem fadiga graças a pega ergonómica.

Retificadora reta universal para trabalhar em zonas de difícil acesso. O pescoço fino e prático permite retificação de interiores.

Retificadora reta, potente e prática com **pescoço curto do fuso**. Também adequado para o uso semiestacionário.

- **Retificadora reta FEIN ErgoGrip extremamente potente.**
- **Elevada profundidade de imersão, comprimento do poio do pescoço: 173 mm.**
- **POWERtronik com estabilização da velocidade e proteção contra sobrecarga.**
- **Com pescoço comprido do fuso.**

#### Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com Ø 8 mm, 2 chaves de aperto tam. 13 e tam. 17.

#### Instrução:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um Ø de até 12 mm.

### Descrição técnica

Peso	2,1 kg
------	--------

vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Consumo energético	1010 W
Comprimento do cabo	4 m
pré-seleção eletrónica do número de rotações	sim
Designação do fabricante	GSZ11-320PERL
Faixa de rotação	9500 - 32500 r,p,m,
Ø máximo da pinça de aperto	8 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora reta

---

## Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 8	077268 8
---	----------