



## Dados do pedido

Número do pedido	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Classe de artigo	07A

## Descrição

**Modelo:**

Lanternas com bateria de íões de lítio robustas com alta luminosidade. Com cabeça de luz LED ajustável.

**Função:**

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

**Indicado para:**

Baterias Milwaukee 12 V MB12.

**Material fornecido:**

**Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.**

## Descrição técnica

Designação do fabricante	M12TLED-0
Tensão da bateria	12 V
Tipo de proteção IP	IP 54
Número de baterias incluídas	0

Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	120 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Área de rotação	0 - 90 grau
Atributo do nome do produto	12 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

---

## Acessórios

Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Sistema de lítio M12B4 Tipo de bateria MB12	073815 MB12
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC