

Elemento de base HiPer-Drill, 1,5×D, Ø DC: 35mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 231600 35 |
| GTIN | 4045197725912 |
| Classe de artigo | 21S |

Descrição**Modelo:**

- Avanços e desempenho máximos graças a geometrias e materiais perfeitamente adaptados.
- Posicionamento preciso do inserto de corte através do assento de pastilha prismático e aperto seguro através do orifício central.
- Alta precisão de concentricidade no estado montado. (Para perfuração até precisão IT9)
- Apoio da haste para uma estabilidade ideal durante a utilização.

Utilização:

Uso estacionário e rotativo. Para furos até precisão IT9.

Instrução:

O parafuso de aperto tem de ser substituído a cada quinta troca de inserto de corte.

Dimensões adicionais até Ø 50,99 mm disponíveis a pedido.

Para uma concentricidade ideal, fixar no mandril de expansão hidráulico (p. ex., n.º 302026 tam. 20).

Fixar sempre a broca o mais curta possível para uma estabilidade ideal.

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| área de Ø D _c | 35 - 35,99 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 54 mm |
| Ø haste D _s | 32 mm |
| Parafuso tensor | 231999 20IP1 (7,5 Nm) |
| Comprimento da haste L _s | 60 mm |
| Série | HiPer-Drill |

| | |
|------------------------------|---|
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Comprimento total L | 163 mm |
| Versão | 1,5×D |
| Haste | ISO 9766 |
| Aplicação de perfuração | Furação de conjuntos condicionada |
| Aplicação de perfuração | Saída com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|---|--------------|
| Parafuso Torx Plus® Acionamento 20IP1 | 231999 20IP1 |
| lâmina de 8 mm, com ímancom alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50 | 659874 50 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659906 1600 |
| Parafuso Torx Plus® Acionamento 20IP | 231999 20IP |
| Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659957 1600 |