

Serra de sabre, Tipo: US1300XE



Dados do pedido

Número do pedido	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

Potente **serra de sabre de 1300 W AEG**, ideal para cortes em madeira, plástico, tubos e perfis de metal.

Material fornecido:

Inclui mala de transporte, folha de serra.

Instrução:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	18,5 m/s ²
Designação do fabricante	US1300XE
Particularidade	FIXTEC
Número de cursos	0 - 2800 r,p,m,
Consumo energético	1300 W
Comprimento do curso	30 mm
Peso	3,8 kg
embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 1122EF	588600 1122EF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 922EF	588600 922EF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 1155CHM	588600 1155CHM
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 922BF	588600 922BF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 1122BF	588600 1122BF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 922EHM	588600 922EHM