

CARTEC



Dados do pedido

Número do pedido	086486 M16
GTIN	8013429800054
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Ponto de fixação enroscável, rotativo em 360° para a elevação de cargas pesadas, apoiado em rolamento de esferas, 100% testado quanto a fissuras, **certificado pela DGUV.**

Instrução:

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Medida E	50 mm
Medida C	46 mm
Largura do olhal B	13 mm
Largura de admissão no pino A	30 mm
Ø do pino D	38 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	1,12 t
Altura H	105 mm
Ø da rosca	M16×20

Tipo de produto

Olhal de suspensão