



Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 38 peças



Dados do pedido

Número do pedido	630370
GTIN	3662424040023
Classe de artigo	63V

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M3 – M8 e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 – M8.

Para parafusos Pozidriv e Phillips com rosca M2 – M6, parafusos de fenda com rosca M3 – M4 e para Torx® interior com rosca M3 – M8.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa para sextavado exterior: 10 un. tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Pontas, C 6,3, para sextavado interior: 5 un. tam. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Pontas, C 6,3, para Torx® interior com pino: 7 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Pontas, C 6,3, para Phillips: 3 un. tam. 1; 2; 3

Pontas, C 6,3, para Pozidriv: 3 un. tam. 1; 2; 3

Pontas, C 6,3, para fenda: 3 un. tam. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Suporte de lâminas de pontas: 1 un. inserto quadrado 1/4 de polegada – alojamento de pontas 1/4 de polegada

Haste de ligação: 1 haste de ponta E 6,3 – quadrada de 1/4 de polegada

Cabo de encaixe: 1 un.

Extensão: 2 un. tam. 55; 100 mm
Articulação de cardan: 1 un.
Roquete: 1 un.
Acondicionamento em: Caixa de plástico

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Número de peças	38
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	5,5-14 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	3-7 mm
embalagem	Caixa de plástico
Comprimento	152 mm
Largura	92 mm
Altura	48 mm
Tipo de produto	Chave de caixa