

CARTEC



Dados do pedido

Número do pedido	086486 M30
GTIN	8013429800177
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Ponto de fixação enroscável, rotativo em 360° para a elevação de cargas pesadas, apoiado em rolamento de esferas, 100% testado quanto a fissuras, **certificado pela DGUV.**

Instrução:

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Largura do olhal B	22 mm
Ø do pino D	75 mm
Largura de admissão no pino A	45 mm
Medida E	80 mm
Medida C	65 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	5,3 t
Altura H	165 mm
Ø da rosca	M30×35

Tipo de produto

Olhal de suspensão