

CARTEC

**Dados do pedido**

Número do pedido	086486 M24
GTIN	8013429800139
Classe de artigo	08Y

Descrição**Modelo:**

Ponto de fixação enroscável, rotativo em 360° para a elevação de cargas pesadas, apoiado em rolamento de esferas, 100% testado quanto a fissuras, **certificado pela DGVV**.

Instrução:

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Ø do pino D	58 mm
Medida C	70 mm
Largura de admissão no pino A	40 mm
Largura do olhal B	18 mm
Medida E	68 mm
Altura H	153 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	3,15 t
Ø da rosca	M24×30

Tipo de produto

Olhal de suspensão