

## CARTEC

**Dados do pedido**

Número do pedido	086486 M20
GTIN	8013429800092
Classe de artigo	08Y

**Descrição****Modelo:**

Ponto de fixação enroscável, rotativo em 360° para a elevação de cargas pesadas, apoiado em rolamento de esferas, 100% testado quanto a fissuras, **certificado pela DGUV.**

**Instrução:**

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

**Descrição técnica**

Ø do pino D	50 mm
Medida E	61 mm
Largura de admissão no pino A	34 mm
Largura do olhal B	16 mm
Medida C	57 mm
Altura H	131 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	2 t
Ø da rosca	M20×30

Tipo de produto

Olhal de suspensão