

**HOLEX****Pinos de aperto Mazak, forma A, com perfuração, indicado para cone SK: 40M7****Dados do pedido**

Número do pedido	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Classe de artigo	32Z

**Descrição****Modelo:**

- **Lado frontal alisado.**

Vedado.

**Descrição:**

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

**Utilização:**

- **Para ferramentas com haste cônica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).**
- **Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).**

**Instrução:**

Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto. Nenhuma chave de aperto adequada disponível.

**Descrição técnica**

Comprimento total L	41,25 mm
indicado para cone SK	40
Ø do furo	7 mm

binário de aperto máximo	50 Nm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
indicado para cone SK com código de cor	SK 40
Ø da cabeça D <sub>1</sub>	18,79 mm
Rosca M	M16
Ø do colar D	21,8 mm
Tamanho da chave	19 mm
Propriedades do furo	com perfuração
Norma para pino de aperto	CAT
Tipo de produto	Pinos de aperto