

Mahr

Micrómetro externo digital com fuso deslizante, saída de dados, Faixa de medição: 0-25



Dados do pedido

Número do pedido	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Micrómetro externo inovador com **dígitos de 10 mm de altura** num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Fuso de medição temperado e retificado. Superfícies de medição de metal duro. Roquete com avanço com acionamento rápido. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável **indicador de tolerância com limites de aviso adicionais** para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.

O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Descrição:

- **O passo do fuso de 5 mm por rotação reduz o tempo de ajuste.**
- **O fuso não rotativo protege as superfícies a medir.**

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498941.

Descrição técnica

Ficha de dados

Calibração	B1
Passo do fuso	5 mm
Leitura	0,001 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Ø do fuso	6,5 mm
Leitura	0,00005 polegada
Faixa de medição	0 - 25 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	10 mm
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±2 µm
Norma	ISO 3611
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/421602-0-25>