

**Jogo de limas com cabo de dois componentes 5 peças em estojo enrolável, Corte 1, Comprimento sem espigão: 200****Dados do pedido**

Número do pedido	517419 200
GTIN	4062406122294
Classe de artigo	52A

Descrição**Versão:**

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de liagem.

Para proteger as limas, os jogos estão bem acondicionados em **estojos de enrolar robustos em nylon**.

As limas protegidas não se sujam e o corte não se danifica; isto garante um desempenho consistentemente elevado de liagem, superfícies limadas lisas e uma vida útil prolongada.

Corte 1 = meio-acabamento.

Com ergonómicos cabos de plástico bicomponente.

Utilização:

Lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de liagem.

Material fornecido:

Jogo de limas **de 5 peças** com uma **lima plana, triangular, quadrada, de meia-cana e redonda** cada.

Descrição técnica

Comprimento sem espigão	200 mm
Atributo do nome do produto	Corte 1

Ficha de dados

Corte	1
Norma	DIN 7261
Número de limas individuais	5
Tipo de produto	Lima de oficina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		