



Máscara de soldar automática optrel® crystal 2.0, Tipo: CRYSTAL



Dados do pedido

Número do pedido	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Classe de artigo	09U

Descrição

Modelo:

Graças a uma nova tecnologia, o capacete para soldadura automática optrel® Crystal 2.0 permite um **estado de luz do grau de proteção 2**, o que permite uma excelente visão da peça antes e depois do processo de soldadura. A perceção de cor no estado de luz é extraordinariamente realista e no estado escuro é possível uma **visão detalhada e de alto contraste** da solda.

Níveis de proteção escura: 4 – 12.

- **Nível de luminosidade: 2**
- **Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 2500 horas)**
- **Cor: prateado**
- **Campo de visão do filtro de soldadura: 50×100 mm**

Utilização:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com eletrodo revestido, soldadura TIG e soldadura por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A pilhas
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Hora de comutação de claro para escuro	0,1 ms
Classificação segundo a EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Hora de comutação de escuro para claro	100 - 200 ms
Tipo de produto	Máscara de soldar