

Garant GRIDLINE

Prateleira extraível 200 kg, 26×20G, Altura de montagem: 75mm**Dados do pedido**

Número do pedido	930656 75
GTIN	4062406122928
Classe de artigo	9GK

Descrição**Modelo:**

Prateleira extraível com **100% de extensão total**. Aberta à frente, 46 mm de altura de revestimento lateral, 75 mm de altura de montagem. Sem perfurações para réguas separadoras ranhuradas.

Indicado para:

Armário de apoio 30×28G.

Material fornecido:

Prateleira extraível completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Instrução:

Não adequado para a montagem em caixas móveis.

Descrição técnica

Largura útil em G	26
Área útil da gaveta em G	26×20
Profundidade útil em G	20
Peso	10,75 kg
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Altura de montagem	75 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não

Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×20G
Largura útil	650 mm
#Profundidade útil	500 mm
Tipo de produto	Prateleira extraível