

Garant

Tampa abrasiva (Corindo especial), Grão 150, Ø da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma: 1319G



Dados do pedido

Número do pedido	553053 1319G
GTIN	4062406123185
Classe de artigo	51E

Descrição

Modelo:

Alta agressividade e desbaste rápido graças à **ligação otimizada do grão**.

Corindo especial (A) com aglomerado de cobertura para uso universal no fabrico de ferramentas e moldes.

Utilização:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento.

As **tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir** (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).

Instrução:

Compatível apenas com os sistemas de suporte de tampas de retificação com lixação de superfície n.º 553100.

Descrição técnica

Comprimento da tampa abrasiva	19 mm
n.º de rotações recomendado	16000 r,p,m,

Ø da tampa abrasiva	13 mm
Forma	G
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Granulometria	150
Atributo do nome do produto	Grão 150
Tipo de produto	Tampa abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
Madeira	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		