

Garant GRIDLINE

Armação inferior posto de trabalho com materiais perigosos, Largura: 1500



Dados do pedido

Número do pedido	981120 1500
GTIN	4062406121075
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho GridLine Vario composta por peças de pé com ajuste em altura, prateleira de armazenamento e painel traseiro de chapa de aço, bem como revestimento lateral com perfuração retangular. Tampo de trabalho de Eterlux com 50 mm de espessura, resistentes ao desgaste, resistentes a óleo, massa lubrificante, ácidos fracos e bases.

Profundidade = 750 mm

Pintura:

Peça de pé com ajuste de altura manual, prateleira de armazenamento e painel traseiro cinza claro RAL 7035, revestimento lateral antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Descrição técnica

Faixa de ajuste da altura	950 - 1100 mm
Largura	1500 mm
Profundidade	750 mm
Espessura do material	1 mm
Regulação da altura do posto de trabalho	950-1100 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg

Ficha de dados

Modelo de regulação de altura	mecânico
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Posto de trabalho para substâncias perigosas