


3M

Dados do pedido

Número do pedido	555938 150
GTIN	53134375440955
Classe de artigo	53M

Descrição

Modelo:

Discos de limpeza grossos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Estrutura aberta, sem obstruções.

Alta taxa de desbaste para trabalhos de limpeza universais.

Utilização:

Uso radial em eixos flexíveis e retificadoras retas. Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.

Descrição técnica

n.º de rotações recomendado	4000 r,p,m,
Ø do furo	13 mm
Ø do disco	150 mm
Espessura	15 mm
Abrasivo	Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo	SiC
Grau de dureza	duro

Grau de finura	extra grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	CG-DC
Tipo de produto	Velo de limpeza preliminar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Mandril Número de discos a fixar 1	556380 1
Mandril Número de discos a fixar 1-2	556380 1-2

