



### Jogo de mandrilar Ø 86– 302 mm, Ligação: HW63



### Dados do pedido

Número do pedido	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Classe de artigo	29W

### Descrição

#### Versão:

Conjunto completo de fusos finos **para Ø 86 – 302 mm**, com cabeça de fuso n.º 237571, suporte de pastilha reversível e acessórios em mala. **Expansível** com suporte de pastilha reversível n.º 237573 242-402 **até Ø 402 mm**.

**Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em Ø.**

#### Utilização:

Para suporte de pastilha reversível com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..09T3..

#### Material fornecido:

1 cabeça de fuso: 237571 HW63

cada 1 suporte de pastilha reversível: N.º 237573 86-138 para Ø 86– 138

N.º 237573 136-220 para Ø 136– 220

N.º 237573 188-302 para Ø 188- 302

cada 1 apoio: N.º 237574 86 para n.º 237573 86-138

N.º 237574 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 e 242-402

cada 1 placa de compressão: N.º 237575 86 para n.º 237573 86-138

N.º 237575 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 e 242-402

1 pastilha reversível: N.º 260058 CU7010 (ou utilizar CC.. 09T3)

#### Peça sobresselente:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219805.

## Ficha de dados

### Recomendação:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237697 e N.º 237698.

### Descrição técnica

Ligaçāo	HW63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/237570-HW63>