

Suporte de aperto rotativo HSK-T esquerdo, para pastilhas de corte reversíveis DC., Ø da haste/tamanho da placa: 63/11HPmm



Dados do pedido

Número do pedido	320031 63/11HP
GTIN	2050002004696
Classe de artigo	36D

Descrição

Nota:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Peça sobresselente	S05
Ø da haste	63 mm
Projeção medida A	70 mm
Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín.	80 mm
Distância entre pontas dos eixos f	45 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Alojamento	HSK-T
Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 12164-3

Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento